BL46XU

貴金属を使用しない燃料電池カソード触媒の HAXPES による解析 3 HAXPES Analysis of Non-platinum Cathode Catalysts for Fuel Cell part 3

<u>朝澤 浩一郎</u>^a, 岸 浩史^a, 田中 裕久^b, 松村 大樹^c, 田村 和久^c, 西畑 保雄^c <u>Koichiro Asazawa^a</u>, Hirofumi Kishi^a, Hirohisa Tanaka^b, Daiju Matsumura^c, Kazuhisa Tamura^c, Yasuo Nishihata^c

^aダイハツ工業(株),^b関西学院大学, ^c(国研)日本原子力研究開発機構 ^aDaihatsu Motor Co. Ltd., ^bKwansei Gakuin Univ., ^cJAEA

アニオン交換膜形燃料電池に用いられるカソード触媒の成分を明確にするために、硬X線光電 子分光(HAXPES)を用いた解析に取り組んだ。現在着目しているキレート触媒は中心金属に配 位子が配位しており、その原料や焼成方法によって性能が大きく変化する。今回は粒子径の異な るテンプレート材から作製した Fe キレート触媒の成分解析を行い、ラボ XPS では分からなかっ た Fe 組成の違いが明らかになった。

キーワード: 燃料電池、アニオン交換膜形、非白金カソード触媒、HAXPES

背景と研究目的:

次世代自動車として期待されている燃料電池車は、2015年に市場投入され今後さらに市場拡大 を計画しているが、依然、水素貯蔵の方法や電極に使用する白金の資源問題がある。ダイハツで は、アルカリ性のイオン交換膜を用いた「アニオン交換膜形燃料電池」の早期実現に向けて、国 内外の大学・研究機関と連携して研究開発を行っている。発電の心臓部分である電極触媒の開発 では、燃料側のアノード触媒および空気側のカソード触媒において、非白金ながら白金の性能を 超える出力性能が得られており、実用化の可能性がみえてきている[1]。カソード電極触媒として は金属に配位子が配位したキレート触媒の開発に注力しており、これまで Co や Fe を活性種とす る金属キレート触媒をアニオン燃料電池に適用し、燃料電池特性が飛躍的に向上することを報告 した[2,3]。

上記金属キレート触媒で起こる酸素還元反応には、金属と配位子の結合状態が重要な役割を果たす。我々はこれまで Co キレート触媒と Fe キレート触媒について解析実験を行い、触媒性能との相関について知見を得てきた。

金属との配位構造を構成する N を含有する前駆体の種類が、触媒活性に影響を与えることが見 出され始めており、触媒活性の向上に成功している[4]。また、触媒合成時には、物質拡散に必要 なメソ孔を形成するためにシリカを混合しているが、シリカの種類が合成反応の進みやすさを変 え、触媒組成を変える可能性がある。そこで今回、シリカの種類が触媒組成に与える影響を調査 することを目的に、粒子径の異なるシリカを用いて合成した Fe キレート触媒の解析を行った。各 触媒の活性については、電池発電性能測定により事前評価し、HAXPES 測定と発電性能評価の結 果を照らし合わせることで、触媒組成と活性との相関を調査した。

実験:

測定試料については、Fe アミノアンチピリンを Cabot 社製のシリカ M5(平均粒子径:10nm) またはシリカ L90(平均粒子径:20nm)と混合して焼成し、焼成後にシリカを除去する事によっ て2種類の触媒サンプルを作製した。

硬 X 線光電子分光測定(HAXPES)において、光電子分光アナライザーには VG-SCIENTA 社製 R-4000 を用いた。Pass Energy は 200 eV、スリットサイズは curved 0.5 mm とした。光源は SPring-8 の標準型真空封止アンジュレータ、モノクロメータは Si(111)を用いた傾斜配置直接水冷型二結晶 モノクロメータが 採用されている。モノクロメータとミラーの間にチャンネルカットモノクロメ ーター(Si444 反射)を用いている。ビームサイズは 0.5 mm(H)×0.5 mm(V)で、サンプルの 固定は、これまで銅板に直径 3 mm の穴を開けてそこに触媒粉末を押し込むことでサンプルを形成していたが、サンプルによっては固定が甘く、部分的にサンプルの脱落が起こったため、銀テープ上に固定する方法に変更した。入射エネルギーは 7940 eV、エネルギー較正には Au4f を用いた。光電子出射角度(TOA)は 80°に設定し、触媒中の主な要素である Fe、N、C、O について光電子スペクトルを測定した。

結果および考察:

Fig. 1 にラボ XPS による Fe2p 測定スペクトル、Fig. 2 に HAXPES による Fe2p、N1s、O1s、C1s の測定スペクトルを示す。ラボ XPS では触媒 M5 および触媒 L90 の Fe2p スペクトルに大きな違 いは見られていなかった。一方、HAXPES では触媒 M5、L90 ともに Fe メタル (0 価)のピーク が検出されており、触媒 M5 に比べて触媒 L90 は Fe メタルの割合が多いことが分かった。ラボ XPS では殆ど検出されていなかった Fe メタルが HAXPES で検出されたのは、ラボ XPS の分析深 さ (数 nm) に対し、HAXPES の分析深さが数十 nm と深いため、触媒の内部に存在する Fe メタ ルを検出したためだと考える。その他、HAXPES 測定での N1s スペクトルにおける Pyrrolic 窒素 と Pyridinic 窒素の割合は、ほぼ同じであった。O1s のピークに由来する成分は C-OH、C1s は C-C 結合と一部グラファイト化カーボンが含まれていると思われる。

電池発電試験による触媒活性評価では、触媒 M5 は L90 に比べ、触媒活性が反映される低電流 領域において電圧が高く、触媒活性が高いことが分かっている。今回の結果から、Fe メタルの生 成を抑制したことが、活性点である Fe キレート構造を増やすことにつながったという仮説を立て ている。今後、Fe メタルの生成抑制と触媒活性との相関を検証していく。



Fig. 1 異なるシリカテンプレートを用いた Fe キレート触媒の XPS による Fe2p 測定結果



HAXPES による Fe2p, N1s, O1s, C1s 測定結果

今後の課題:

今回、サンプルの固定方法を圧縮成型から銀テープ固定に見直したことによって、当初計画に 対してサンプル数を変更する必要が生じた。今回の結果を受けて、次回からは、銀テープ固定と する。今後は、触媒の合成原料や合成条件を詳細に検討することにより、Feメタルの生成を抑え ることによる触媒活性の向上について検討を行い、燃料電池の高性能化を目指す。

参考文献:

- [1] H. Tanaka et al., *ECS Transactions*, **16**, 459 (2008).
- [2] K. Asazawa et al., Angew. Chem. Int. Ed., 46, 8024 (2007).
- [3] K. Asazawa et al., *ECS Transactions*, **33**, 1751 (2010).
- [4] A. Serov, et al., *Electrochem. Comm.*, 22, 53 (2012).

©JASRI

(Received: March 27, 2017; Accepted: July 18, 2017; Published: August 17, 2017)